



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	67.742
Descripción del artículo	Semimicrocubeta, volumen de trabajo máx.: 3 ml, material: PS, transparente, (AlxAn): 45 x 12 mm, lados ópticos: 2, espesor de capa: 10 mm, clasificación anidada, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido

### **Características del producto**

Volumen de trabajo	1 ml - 3 ml
Número de lados ópticos	2
Espesor de capa	10 mm
Longitud de onda en la superficie de la cubeta	330 nm

### **Dimensiones**

Volumen máx.	3 ml
Ancho del producto	12 mm
Altura del producto	45 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Semimicrocubeta, 3 ml, (AlxAn): 45 x 12 mm, PS,**  
**transparente, lados ópticos: 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje contenedor de poliestireno expandido  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 48000  
Profundidad de la caja 458 mm  
Ancho de la caja 288 mm  
Altura de la caja 415 mm  
Volumen de la caja 0.0547 cbm  
Peso del producto 0.0023 kg  
Peso de la caja 5.85 kg  
EAN de la caja interna 4038917083881  
EAN de la caja 4038917002769

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

