



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 95 x 16 mm, LD-PE,
con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	10.9923.815
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 95 x 16 mm, material: LD-PE, cuña cónica, translúcido, tapón de rosca, neutro, cierre montado, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: amarillo, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	Después de la recolección del tubo se puede cerrar con un tapón de empuje.
Forma del fondo	cuña cónica
Volumen de trabajo	10 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 95 x 16 mm, LD-PE,
con etiqueta de papel

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	95 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	translúcido
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	500
unidades / pallet	16000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	408 mm
Volumen de la caja	0.0834 cbm
Peso de la caja	5 kg
EAN de la caja interna	4038917154543
EAN de la caja	4038917036405

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

