



Descripción del artículo

Número de pedido	60.503
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 6,5 ml, (LxØ): 90 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	6,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Altura del producto	90 mm
Longitud del producto	90 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	90 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	60000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	260 mm
Volumen de la caja	0.0486 cbm
Peso del producto	0.0034 kg
Peso de la caja	7.46 kg
EAN de la caja interna	4038917555838
EAN de la caja	4038917555821

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

