



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9922.270
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 25 ml, (LxØ): 54 x 28 mm, material: PP, fondo plano, translúcido, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 1.200 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	25 ml

Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	54 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1200
unidades / caja	1200
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	408 mm
Volumen de la caja	0.0834 cbm
Peso de la caja	9.78 kg
EAN de la caja interna	4038917151665
EAN de la caja	4038917045537

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

