



Description d'article

Numéro de commande	67.746
Description d'article	Cuve semi-micro, volume de travail max. : 3 ml, matériau : PS, transparent, (h x l) : 45 x 12 mm, faces optiques : 2, épaisseur: 10 mm, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Volume de travail	1 ml - 3 ml
Nombre de faces optiques	2
Parcours optique	10 mm
Longueur d'onde de la plage de cuve	330 nm

Dimensions

Volume max.	3 ml
Largeur du produit	12 mm
Hauteur du produit	45 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Cuve semi-micro, 3 ml, (h x l) : 45 x 12 mm, PS,
transparent, faces optiques : 2

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 2000
pièces / pallet 96000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0315 cbm
Poids du produit 0.0023 kg
Poids du carton 5.02 kg
Code EAN de la boîte 4038917083928
Code EAN du carton
d'emballage 4038917002806

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT