



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.793.517
Artikelbeschreibung	Eindrückstopfen, weiß, passend für Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Röhren Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Eindrückstopfen, weiß, passend für Röhren Ø
15,5, 16, 16,5, 16,8 und 17 mm

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	265 mm
Volumen des Umkartons	0,042 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	7,58 kg
EAN des Innenkartons	4038917120876
EAN des Umkartons	4038917017503

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT