



**Product Specification**  
**Cubeta, 4,2 ml, (AxL): 45 x 12 mm, PS,**  
**transparente, lados óticos: 2**

**Page 1**



**Product description**

Order number	67.745
Descrição do artigo	Cubeta, volume de trabalho máx.: 4,2 ml, material: PS, transparente, (AxL): 45 x 12 mm, lados óticos: 2, adequado para utilização a partir 330 nm, espessura da camada: 10 mm, 500 unid./pacote

**Product characteristics**

Campo de aplicação	adequado para utilização a partir 330 nm
Volume de trabalho	2,5 ml - 4,2 ml
Quantidade de lados óticos	2
Espessura da camada	10 mm
Comprimento de onda na cubeta	330 nm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Cubeta, 4,2 ml, (AxL): 45 x 12 mm, PS,**  
**transparente, lados óticos: 2**

**Page 2**

**Size**

Volume máximo	4.5 ml
Largura do produto	12 mm
Altura do produto	45 mm

**Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	84000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.002 kg
Peso da embalagem externa	4.42 kg
EAN da caixa interna	4038917083911
EAN da embalagem externa	4038917002790

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**